

CableLine CLI C 02-3 GE/SW X CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables **CLI C** se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

Tipo	CLI C 02-3 GE/SW X CD
Código	1568241687
Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190085179
U.E.	500 Pieza

CableLine CLI C 02-3 GE/SW X CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	3,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,134 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0,118 inch
Profundidad	3,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,138 inch
Peso neto	0,062 g		

Datos generales

Anchura	3,4 mm	Caracteres impresos	Letras, grandes
Color	amarillo	Color de impresión	negro
Color de material según código de resistencia	4	Diámetro del aislante, max.	3 mm
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	Sí	Impresión	X
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria	Material	PVC, blando, sin cadmio
Orientación de la impresión	horizontal	Procedimiento de impresión	impreso por calor
Tipo de impresión	Estándar	Versión	CD

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	3 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1,3 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0,2 mm ²	diámetro externo del conductor	1,3 - 3 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Notificación de cambio de producto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine **CLI C 02-3 GE/SW X CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración