

## Contactos crimpados HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG
Código	<a href="#">1601750000</a>
Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, aleación de cobre
GTIN (EAN)	4008190134280
U.E.	100 Pieza

## Contactos crimpados HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto	0,55 g	Diámetro	3,5 mm
-----------	--------	----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Datos generales

Ciclos de enchufado	≥ 500	Contactos	torneado
Diámetro de contacto macho Ø	1,6 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	8 mm
Material	aleación de cobre	Resistencia de paso	≤ 4mΩ
Sección de conexión del conductor	0.75 - 1 mm <sup>2</sup>	Serie	HD
Superficie	plata	Tipo	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Versión, conector	HD, HDD, HQ, MixMate

### Descripciones generales

Ciclos de enchufado	≥ 500
---------------------	-------

### Connection data

Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, max.	1 mm <sup>2</sup>
Longitud de desaislado	7,5 mm		

### Design

Familia del producto	Contactos crimpados	Tipo de producto	Contacto crimpado
Tipo	Macho	Tipo de conexión	Conexión crimpada

### Material

Material	aleación de cobre
----------	-------------------

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Hoja técnica****Contactos crimpados  
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Descargas**


Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Hoja técnica**

**Contactos crimpados  
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dibujos**



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup>	AWG 26-22 8 mm
0,50 mm <sup>2</sup>	AWG 20 8 mm
0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup>	AWG 18 8 mm
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16 8 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14 8 mm

