# OMNIMATE Power - Powerbus series
# RSV1,6 RF36/35x15 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

**Enclavar ¡y listo!**
De la placa de circuito impreso al armario de distribución: los pies de montaje o los pies encajables son el nexo de unión entre los conectores y el carril.
Aptos para tamaños estándar: TS 15 o TS 35. Disponible también la variante de pie combinado.
Se trata de una rápida alternativa al sistema de fijación por tornillo que resulta increíblemente cómoda en tareas de montaje y reparación/mantenimiento.
El pie de montaje para carril permite usar sistemas de conexión enchufables tanto en módulos como en cajas y armarios de distribución, y evita soluciones de "corta-pega".

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | RSV1,6 RF36/35x15 SW |
| Código | 1690170000 |
| Versión | Conector para placa c.i., Accesorios, Pie de enclavamiento, negro, Número de polos: 36 |
| GTIN (EAN) | 4008190863036 |
| U.E. | 10 Pieza |
| Valores característicos del producto | |
| Embalaje | Caja |

# OMNIMATE Power - Powerbus series
# RSV1,6 RF36/35x15 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 20,5 g |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiales aislantes | PA | Color | negro |
| Carta de colores (similar) | RAL 9011 | Temperatura de almacenamiento, min. | -25 °C |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 55 °C | humedad relativa máx. de almacenamiento | 80 % |
| Temperatura de servicio, min. | -50 °C | Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
| Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C | Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |

### Datos nominales conformes a IEC

| | |
|---|---|
| testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 |

### Embalaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Embalaje | Caja | Longitud de VPE | 44 mm |
| Anchura VPE | 171 mm | Altura de VPE | 200 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001284 | ETIM 6.0 | EC002943 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-26-92-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-92-03 | eClass 8.1 | 27-44-92-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-04-92 | eClass 9.1 | 27-44-04-92 |

### Notas

| | |
|---|---|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| Homologaciones |  |
| ROHS | Conformidad |


### Descargas

| | |
|---|---|
| Folleto/catálogo | MB DEVICE MANUF. EN<br>CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN<br>FL 72H SAMPLE SER EN<br>PO OMNIMATE EN |
| Homologación/certificado/documento de conformidad | Declaration of the Manufacturer |

# OMNIMATE Power - Powerbus series
# RSV1,6 RF36/35x15 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


## Dibujos




MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

# ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
# GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED




M 1/1



WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICID AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-mK

RoHS COMPLIANT

MAX. NRN./NOS.

84373/5
29.09.15
GUETZLAFF_T
01
MODIFICATION

CAT.NO.: 1937600000

Weidmüller

4 42839 02
DRAWING NO. ISSUE NO.

SHEET 01 OF 01 SHEETS

| | DATE | NAME |
|---|---|---|
| DRAWN | 24.02.2006 | NEUMANN_G |
| RESPONSIBLE | | KRUG_M |
| CHECKED | 02.10.2015 | LANG_T |
| APPROVED | | LANG_T |

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

# BV/SV 7.62HP MOFU GR

MONTAGEFUSS
SNAP ON FOOT

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP 7340