

SKMU MS (contratuerca de latón) SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



Weidmüller ofrece a sus clientes una amplia variedad de entradas de cable/conductor: Diferentes prensaestopas de plástico, latón y acero inoxidable en las clases de protección IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Los sistemas modulares de cables múltiples/paso de cables permiten montar cables ya equipados en equipos eléctricos de una manera rápida y cómoda. Además, los usuarios tienen a su disposición prensaestopas certificados Ex y sistemas de entrada de cables y conductores.

- Prensaestopas de plástico y latón
- prensaestopas EMC
- Para zonas con peligro de explosión
- VDE, CSA y homologaciones UL

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG13,5-MS
Código	1694100000
Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 13,5, 3 mm, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4008190872267
U.E.	100 Pieza

SKMU MS (contratuerca de latón) SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 2,9 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Espesor	3 mm	Calibre de llave 1	23 mm
Diámetro exterior	24,26 mm	Espesor	3 mm
Longitud de rosca	3 mm	Material	latón, niquelado
Prensaestopas	PG	Tuerca (externa)	PG 13,5
Tuercas (internas)	PG 13,5		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)
Folleto/catálogo [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

SKMU MS (contratuerca de latón) **SKMU PG13,5-MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

