


## Accesorios CBH 27/27 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las abrazaderas para cables se caracterizan por la capacidad de sujetar grandes haces de cables, y por su gran durabilidad. Las abrazaderas de acero para cables ofrecen además una posibilidad de fijación duradera bajo esfuerzos extremos del material, como altas temperaturas o alta incidencia de productos químicos.

### Datos generales para pedido

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo       | CBH 27/27 SW                                          |
| Código     | <a href="#">1697960000</a>                            |
| Versión    | Abrazaderas, Alto x ancho: 27 x 27 mm, Plástico, 80 N |
| GTIN (EAN) | 4008190883034                                         |
| U.E.       | 100 Pieza                                             |

## Accesorios CBH 27/27 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |       |                        |            |
|-------------|-------|------------------------|------------|
| Anchura     | 27 mm | Anchura (pulgadas)     | 1,063 inch |
| Altura      | 27 mm | Altura (pulgadas)      | 1,063 inch |
| Profundidad | 2 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,079 inch |
| Peso neto   | 1,6 g |                        |            |

### Material de instalación

|                                             |              |                                        |        |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|
| Anchura de las abrazadera para cables, máx. | 4,8 mm       | Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min.      | -40 °C       | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-2    |
| Material                                    | Plástico     | Resistencia a la tracción              | 80 N   |
| Versión                                     | autoadhesivo |                                        |        |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000046    | ETIM 4.0   | EC000046    |
| ETIM 5.0   | EC000046    | ETIM 6.0   | EC000449    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 6.2 | 27-14-07-02 | eClass 7.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 8.1 | 27-14-07-02 | eClass 9.0 | 23-15-90-07 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-90 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|

### Accesorios CBH 27/27 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dimensional drawing

