

## GWDR PO (junta hermética - polietileno) GWDR PG48-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG48-PO
Código	<a href="#">1719530000</a>
Versión	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 48, Polietileno
GTIN (EAN)	4008190352790
U.E.	5 Pieza

## GWDR PO (junta hermética - polietileno) GWDR PG48-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 3,4 g

### Datos generales

Espesor	3 mm	Diámetro del anillo obturador	69 mm
Diámetro exterior	69 mm	Diámetro interior D2	59,3 mm
Espesor	3 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Junta	PE-HD
Material	Polietileno	Prensaestopas	PG
Tuerca (externa)	PG 48		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

### Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>

**Hoja técnica**

**GWDR PO (junta hermética - polietileno)  
GWDR PG48-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

