

GWDR NP (junta hermética - neopreno) GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG7-NP
Código	1719540000
Versión	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 7, Neopreno
GTIN (EAN)	4008190352806
U.E.	100 Pieza

GWDR NP (junta hermética - neopreno)
GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0,25 g
-----------	--------

Datos generales

Espesor	1,2 mm	Diámetro del anillo obturador	17 mm
Diámetro exterior	17 mm	Diámetro interior D2	11,6 mm
Espesor	1,2 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Material	Neopreno
Prensaestopas	PG	Tuerca (externa)	PG 7

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

GWDR NP (junta hermética - neopreno) **GWDR PG7-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

