

CableLine CLI M 2-4 GE/SW Å MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los usuarios pueden sujetar los **señalizadores CLI M** con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción **CLI MH**. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables.

Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm²
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

Datos generales para pedido

Tipo	CLI M 2-4 GE/SW Å MP
Código	1733651699
Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248450961
U.E.	100 Pieza

CableLine
CLI M 2-4 GE/SW Å MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	11,3 mm	Anchura (pulgadas)	0,445 inch
Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0,157 inch
Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0,118 inch
Peso neto	0,13 g		

Datos generales

Anchura	11,3 mm	Caracteres impresos	Letras, grandes
Color	amarillo	Color de impresión	negro
Color de material según código de resistencia	4	Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	Sí
Impresión	Å	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Material	PVC, blando, sin cadmio	Orientación de la impresión	horizontal
Procedimiento de impresión	impreso por calor	Tipo de impresión	Estándar
Versión	MultiPack		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	317 mm	Diámetro externo del conductor, min.	10 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	diámetro externo del conductor	10 - 317 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Notificación de cambio de producto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine **CLI M 2-4 GE/SW Å MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración