

### **SKMU MS (contratuerca de latón)** **SKMU M16 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Weidmüller ofrece a sus clientes una amplia variedad de entradas de cable/conductor: Diferentes prensaestopas de plástico, latón y acero inoxidable en las clases de protección IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Los sistemas modulares de cables múltiples/paso de cables permiten montar cables ya equipados en equipos eléctricos de una manera rápida y cómoda. Además, los usuarios tienen a su disposición prensaestopas certificados Ex y sistemas de entrada de cables y conductores.

- Prensaestopas de plástico y latón
- prensaestopas EMC
- Para zonas con peligro de explosión
- VDE, CSA y homologaciones UL

#### **Datos generales para pedido**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SKMU M16 MS                                                                   |
| Código     | <a href="#">1736990000</a>                                                    |
| Versión    | SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 16, 2.8 mm, laton, niquelado |
| GTIN (EAN) | 4008190956462                                                                 |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                     |

**SKMU MS (contratuerca de latón)**  
**SKMU M16 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |        |
|-----------|--------|
| Peso neto | 1,43 g |
|-----------|--------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Datos generales**

|                   |          |                    |                  |
|-------------------|----------|--------------------|------------------|
| Espesor           | 3 mm     | Calibre de llave 1 | 19 mm            |
| Diámetro exterior | 20,79 mm | Espesor            | 3 mm             |
| Longitud de rosca | 2,8 mm   | Material           | latón, niquelado |
| Paso de rosca     | 1,5 mm   | Prensaestopas      | Métrico          |
| Tuerca (externa)  | M 16     | Tuercas (internas) | M 16             |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |

### **SKMU MS (contratuerca de latón)** **SKMU M16 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

