


WS WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas
FieldPower®.
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

Datos generales para pedido

Tipo	WS 12/6 MC NE GN
Código	1773551688
Versión	WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, verde
GTIN (EAN)	4032248141944
U.E.	600 Pieza
Impresora compatible	1324380000 2438520000 2438510000

WS WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0,236 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0,472 inch
Peso neto	0,215 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		

Datos generales

Anchura	6 mm	Aplicación / productor	Weidmueller, Allen-Bradley
Caracteres impresos	sin	Color	verde
Color de material según código de resistencia	5	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Material	Poliamida 66

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

WS WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

