

Contactos crimpados HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los cables de fibra óptica garantizan una transmisión libre de fallos y sin reacción.

Los nuevos contactos de cables de fibra óptica también se pueden emplear ahora en los conectores industriales. Su geometría equivale a los contactos HD de Weidmüller, de reconocida eficacia, para la conexión de conductores convencionales de cobre. Por lo tanto, se pueden montar en los conectores existentes de la serie HD y, además, se emplean en el sistema modular ConCept. Incluso es posible conectar cables de fibra óptica y conductores de cobre a un mismo conector.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
Código	1773640000
Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, aleación de cobre
GTIN (EAN)	4032248142743
U.E.	10 Pieza

**Contactos crimpados
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	1 g	Diámetro	3,5 mm
-----------	-----	----------	--------

Datos generales

Contactos	torneado	Diámetro de contacto macho Ø	1,6 mm
Longitud de desaislado, conexión nominal	14 mm	Material	aleación de cobre
Sección de conexión del conductor	1 mm ²	Superficie	plata
Tipo	Hembra	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Versión, conector	HD, HDD, HQ, MixMate		

Connection data

Sección de conexión del conductor, max.	1 mm ²	Longitud de desaislado	14 mm
---	-------------------	------------------------	-------

Design

Familia del producto	Contactos crimpados	Tipo de producto	Contacto crimpado
Tipo	Hembra	Tipo de conexión	Conexión crimpada

Material

Material	aleación de cobre
----------	-------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

Contactos crimpados HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

