


## Serie Z KOSF ZT2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Amplia gama de accesorios para las carcasas  
FieldPower®.  
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

#### Datos generales para pedido

Tipo	KOSF ZT2.5
Código	<a href="#">1816150000</a>
Versión	Serie Z, Elemento de codificación, amarillo, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726
U.E.	50 Pieza

## Serie Z KOSF ZT2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	2,9 mm	Anchura (pulgadas)	0,114 inch
Altura	4,4 mm	Altura (pulgadas)	0,173 inch
Profundidad	11,25 mm	Profundidad (pulgadas)	0,443 inch
Peso neto	0,2 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002021	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>