

VG EMV GEN 1 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción) VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Produktabbildung

Prensaestopas EMC para el apantallamiento contra frecuencias residuales con una atenuación de hasta 100 dB. Contacto del apantallamiento del cable mediante arandela elástica.

Datos generales para pedido

Tipo	VG M20 - MS 1/EMV
Código	1909510000
Versión	VG EMV GEN 1 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado
GTIN (EAN)	4032248536436
U.E.	50 Pieza

VG EMV GEN 1 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción)

VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	35,5 mm	Longitud (pulgadas)	1,398 inch
Peso neto	30,64 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Borne	Poliamida
Calibre de llave 1	22 mm	Diámetro del apantallamiento, max.	12 mm
Diámetro del apantallamiento, min.	5 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	12 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	6 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Junta	NBR
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	8 mm
Material	latón, niquelado	Par de apriete pieza de conexión, máx.	15 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	12 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	10 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	8 Nm	Paso de rosca	1,5 mm
Prensaestopas	Métrico	Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tipo de protección con GWDR	IP68 - 5 bar (30 min), IP69K	Tuerca (externa)	M 20

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 21:03:50 CEST

VG EMV GEN 1 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción) **VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

