

VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas

FieldPower®.

Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

Datos generales para pedido

Tipo	VG M20-K67 10-14
Código	1909700000
Versión	VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamida 6
GTIN (EAN)	4032248536627
U.E.	50 Pieza

VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	41 mm	Longitud (pulgadas)	1,614 inch
Peso neto	12,7 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Temperatura de servicio, max.	80 °C	Temperatura de servicio, min.	-20 °C

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN