

Ethernet industrial IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 /
14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-2LC-MM
Código	1962780000
Versión	Conector LC, Conector macho 2 LC, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248644865
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 21,4 g

Temperaturas

Humedad	0...85 % de humedad rel.	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C

Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Ciclos de enchufado	1000
Conexión 1	LC	Conexión 2	Conex. crimpada
Construcción	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Descripción del artículo	Conector macho 2 LC, Multimodo
Humedad	0...85 % de humedad rel.	Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT
Pérdida de retorno	≥ 30 dB	Tipo de fibra	Multimodo
Tipo de protección	IP67 con carcasa		

Normas

Conector norma IEC 61754-20

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval

**Ethernet industrial
IE-PI-2LC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Dibujo acotado**