

Ethernet industrial IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector de fibra óptica LC-Duplex según IEC 61754-20
para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-LCD-SM
Código	1962980000
Versión	Conector de fibra óptica, Conector LC-Duplex, Monomodo, IP20
GTIN (EAN)	4032248645169
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 9,1 g

Temperaturas

Humedad	0...93 % de humedad rel.	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C

Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Ciclos de enchufado	1000
Conexión 1	LC Duplex	Conexión 2	encolado, prensado, pulido
Descripción del artículo	Conector LC-Duplex, Monomodo	Diámetro de cable individual, máx.	1,4 mm
Diámetro de cable individual, mín.	0,6 mm	Diámetro de la funda, max.	3 mm
Diámetro de la funda, mín.	2,8 mm	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Humedad	0...93 % de humedad rel.	Material capotas	PC UL 94 V0
Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc	Material manguito	Zirconia, Perforación 127 µm
Material manguito con protección antidoblado	TPE	Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado
Material muelle de compresión	Acero inoxidable	Material tapa protectora del polvo	TPE
Pérdida de retorno	≥ 40 dB	Tipo de fibra	GOF, Monomodo
Tipo de protección	IP20		

Normas

Conector norma IEC 61754-20

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 22:35:20 CEST

**Ethernet industrial
IE-PS-LCD-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Dibujo acotado**