

Ethernet industrial IE-PS-V01M-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V01M-2SC-MM
Código	1963260000
Versión	Conector de fibra óptica, Variante 1, multimodo SC Duplex, IP67
GTIN (EAN)	4032248651733
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-PS-V01M-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 125,3 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Atenuación por inserción	0,5 dB monomodo; 0,4 dB multimodo; 1,5 dB POF	Ciclos de enchufado	500
Color	otros	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	encolado, prensado, pulido	Descripción del artículo	Variante 1, multimodo SC Duplex
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Material de la carcasa del conector	PA, Fundición inyectada de zinc
Pérdida de retorno	40 dB monomodo; 30 dB multimodo	Tipo de fibra	Multimodo
Tipo de protección	IP67		

Normas

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Hoja técnica**Ethernet industrial
IE-PS-V01M-2SC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**

Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval

**Ethernet industrial
IE-PS-V01M-2SC-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Dibujo acotado**