

## Ethernet industrial IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BS-V01M-RJ45-C
Código	<a href="#">1963470000</a>
Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 1, metal, acoplamiento, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645565
U.E.	10 Pieza

## Ethernet industrial IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 72,8 g

### Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 1, metal, acoplamiento	Material de la junta	EPDM
Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Categoría	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Apantallamiento	Cerrado en 360°	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

### Normas

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Ethernet industrial  
IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Descargas**


Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>

## Ethernet industrial IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Dibujos

### Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws