

## Ethernet industrial IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Código	<a href="#">1963500000</a>
Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 4, sin herramientas, EIA/TIA 586 A, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645596
U.E.	10 Pieza

## Ethernet industrial IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 41,9 g

### Temperaturas

Temperatura de servicio, max. 70 °C      Temperatura de servicio, min. -40 °C  
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Variante 4, sin herramientas, EIA/TIA 586 A	Modo de conexión	TIA-568A
Material de la junta	NBR	Material capotas	PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, max.	1,6 mm	Categoría	Cat. 6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0.48
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Apantallamiento	Cerrado en 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

### Normas

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51      N.º de certificado (cULus) E316369

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Ethernet industrial  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Descargas**


Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>

## Ethernet industrial IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Dibujos

### Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws