

Ethernet industrial IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal
incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | IE-BS-V05M-RJ45-C |
| Código | 1963510000 |
| Versión | Brida RJ45, IP67, Variante 5, acoplamiento, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN) | 4032248645602 |
| U.E. | 10 Pieza |

Ethernet industrial IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 61,3 g

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio, max. | 70 °C | Temperatura de servicio, min. | -40 °C |
| Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Conexión 1 | RJ45 | Conexión 2 | RJ45 |
| Descripción del artículo | Variante 5, acoplamiento | Material de la junta | NBR |
| Material capotas | Fundición inyectada de aluminio | Categoría | Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010) |
| Superficie de contacto | Oro sobre níquel | Apantallamiento | Cerrado en 360° |
| Tipo de protección | IP67 | Ciclos de enchufado | 750 |

Normas

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------|
| Conector norma | IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1 | N.º de certificado (cULus) | E316369 |
|----------------|--|----------------------------|---------|

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001121 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC001121 |
| UNSPSC | 30-21-18-17 | eClass 5.1 | 27-26-12-03 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S |
| Documentación del usuario | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Folleto/catálogo | CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 3 HDC 17/18 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| Homologación/certificado/documento de conformidad | GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration |

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 22:37:19 CEST

**Ethernet industrial
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

