

## Ethernet industrial IE-BI-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C
Código	<a href="#">1964420000</a>
Versión	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248649037
U.E.	10 Pieza

## Ethernet industrial IE-BI-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 14,9 g

### Temperaturas

Humedad	0...85 % de humedad rel.	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C

### Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Ciclos de enchufado	1000
Conexión 1		Construcción	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.
Descripción del artículo	LC Duplex Juego de bridas LC-Duplex, Multimodo	Humedad	0...85 % de humedad rel.
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT	Pérdida de retorno	≥ 30 dB
Tipo de fibra	Multimodo	Tipo de protección	IP67 con carcasa

### Normas

Conector norma IEC 61754-20

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

### Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">GOST Approval</a>

**Ethernet industrial  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Dibujo acotado**

