

Ethernet industrial IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
Código	1964430000
Versión	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248649044
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 16,7 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -40 °C
 Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Ciclos de enchufado	1000
Color	otros	Conexión 1	SC
Conexión 2	SCRJ	Construcción	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14
Descripción del artículo	Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo	Material capotas	PA
Pérdida de retorno	≥ 30 dB	Tipo de fibra	Multimodo, POF
Tipo de protección	IP67 con carcasa		

Normas

Conector norma IEC 61754-4, IEC 61754-24

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval

**Ethernet industrial
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

