

Ethernet industrial IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) de plástico incl. conector SC

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C |
| Código | 1964470000 |
| Versión | Brida para fibra óptica, IP67, Variante 4, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC, Multimodo, POF |
| GTIN (EAN) | 4032248649075 |
| U.E. | 10 Pieza |

Ethernet industrial IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 28,7 g

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio, max. | 70 °C | Temperatura de servicio, min. | -40 °C |
| Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C | | |

Datos generales

| | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--|
| Atenuación por inserción | ≤ 0,4 dB | Ciclos de enchufado | 500 |
| Color | otros | Conexión 1 | SC |
| Conexión 2 | SCRJ | Descripción del artículo | Variante 4, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC |
| Material capotas | PA UL 94 V0 | Material de la junta | NBR |
| Pérdida de retorno | ≥ 30 dB | Tipo de fibra | Multimodo, POF |
| Tipo de protección | IP67 | | |

Normas

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001121 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC001122 |
| UNSPSC | 30-21-18-17 | eClass 5.1 | 27-26-12-03 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 19-17-01-22 |
| eClass 9.1 | 19-07-01-22 | | |

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas


| | |
|---|--|
| Datos de ingeniería | WSCAD |
| Documentación del usuario | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Folleto/catálogo | CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| Homologación/certificado/documento de conformidad | GOST Approval |

Ethernet industrial IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws