

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las tapas protectoras protegen espacios de conexión no ocupados frente a las influencias externas.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-SK-M12-UNI 2029
Código	2330260000
Versión	Grupos protegidos, Capuchón protector
GTIN (EAN)	4032248592067
U.E.	20 Pieza

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 1,35 g

Temperaturas

Temperatura ambiente -25 °C...+70 °C

Datos generales

Material	PA 66	Material capotas	PA 66
Prensaestopas	M 12	Rango de temperatura caja	-20 ... +90 °C
Tipo de protección	IP67		

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)