

OMNIMATE Housing - TERMINALBOX KOPL DK5 PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Carcasa miniatura abierta en formato de bornes con 5 conexiones brida-tornillo. El potenciómetro y los indicadores de estado pueden colocarse arriba. También está disponible una tapa superior para cerrar la carcasa.

Datos generales para pedido

Tipo	KOPL DK5 PA
Código	4036790000
Versión	Carcasa pequeña, Cabezal, Accesorios
GTIN (EAN)	4008190455323
U.E.	500 Pieza

OMNIMATE Housing - TERMINALBOX KOPL DK5 PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	77 mm	Longitud (pulgadas)	3,031 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0,236 inch
Altura	61 mm	Altura (pulgadas)	2,402 inch
Peso neto	0,184 g		

Datos del material

Color	beige	Carta de colores (similar)	RAL 1001
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C	humedad relativa máx. de almacenamiento	80 %
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C	Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C

Valores característicos del sistema

Versión	Cabezal	Tipo de protección	IP20
---------	---------	--------------------	------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
------------------	---