

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas
FieldPower®.
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

Datos generales para pedido

Tipo	RKDG D11 PT6
Código	4323210000
Versión	FieldPower®, redondo, IP65, 9 mm - 11 mm
GTIN (EAN)	4032248641215
U.E.	10 Pieza

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 4,22 g

Datos generales

Color	negro	Espesor	18 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Halógenos	No
Material	EPDM	Sección de embornado, máx.	11 mm
Sección de embornado, mín.	9 mm	Sin silicona	Sí
Tipo de conductores	redondo	Tipo de protección	IP65

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Homologación/certificado/documento de conformidad	FieldPower