

## RKDG D13 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas  
FieldPower®.  
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

### Datos generales para pedido

Tipo	RKDG D13 PT6
Código	<a href="#">4323230000</a>
Versión	FieldPower®, redondo, IP65, 11 mm - 13 mm
GTIN (EAN)	4032248641239
U.E.	10 Pieza

## RKDG D13 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 2,36 g

### Datos generales

Color	negro	Espesor	18 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Halógenos	No
Material	EPDM	Sección de embornado, máx.	13 mm
Sección de embornado, mín.	11 mm	Sin silicona	Sí
Tipo de conductores	redondo	Tipo de protección	IP65

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

### Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">FieldPower</a>