

RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas FieldPower®.
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

Datos generales para pedido

Tipo	RKDG D17 PT6
Código	4324010000
Versión	FieldPower®, redondo, IP65, 15 mm - 17 mm
GTIN (EAN)	4032248641284
U.E.	10 Pieza

RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 22,8 g

Datos generales

Color	negro	Espesor	18 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Halógenos	No
Material	EPDM	Sección de embornado, máx.	17 mm
Sección de embornado, mín.	15 mm	Sin silicona	Sí
Tipo de conductores	redondo	Tipo de protección	IP65

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Homologación/certificado/documento de conformidad	FieldPower