

## RKDG D9 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas FieldPower®.  
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

### Datos generales para pedido

Tipo	RKDG D9 PT6
Código	<a href="#">4329610000</a>
Versión	FieldPower®, redondo, IP65, 7 mm - 9 mm
GTIN (EAN)	4032248668687
U.E.	10 Pieza

## RKDG D9 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 26,3 g

### Datos generales

Color	negro	Espesor	18 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Halógenos	No
Material	EPDM	Sección de embornado, máx.	9 mm
Sección de embornado, mín.	7 mm	Sin silicona	Sí
Tipo de conductores	redondo	Tipo de protección	IP65

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

### Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">FieldPower</a>