

## RIDERSERIES RCL RIM 3 6/24VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

LED insertables para RIDERSERIES RCL Base portarrelés con funciones protectoras opcionales.

- A elegir con LED verde o rojo
- con diodo antiparalelo
- con varistor protector

### Datos generales para pedido

Tipo	RIM 3 6/24VUC
Código	<a href="#">8691010000</a>
Versión	RIDERSERIES RCL, Módulo LED, Tensión de mando nominal: 6...24 V UC, Conexión enchufable
GTIN (EAN)	4032248361694
U.E.	10 Pieza

## RIDERSERIES RCL RIM 3 6/24VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	12,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,492 inch
Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0,354 inch
Profundidad	34,5 mm	Profundidad (pulgadas)	1,358 inch
Peso neto	3,2 g		

### Temperaturas

Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E223759

### Entrada

Tensión de mando nominal 6...24 V UC      Indicador de estado LED rojo

### Datos generales

Color negro

### Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas UL508      Núm. de certificación (cURus) E223759

### Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

## Hoja técnica

**RIDERSERIES RCL**  
**RIM 3 6/24VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


## Datos técnicos

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>

**RIDERSERIES RCL  
RIM 3 6/24VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dibujos****Esquema de conexiones****Dimensional drawing**