

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 24/60VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

LED insertables para RIDERSERIES RCL Base portarrelés con funciones protectoras opcionales.

- A elegir con LED verde o rojo
- con diodo antiparalelo
- con varistor protector

Datos generales para pedido

Tipo	RIM 4 24/60VUC GN
Código	8713790000
Versión	RIDERSERIES RCL, Módulo LED, Varistor de protección, Tensión de mando nominal: 24...60 V UC, Conexión enchufable
GTIN (EAN)	4032248390168
U.E.	10 Pieza

RIDERSERIES RCL RIM 4 24/60VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	12,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,492 inch
Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0,354 inch
Profundidad	34,5 mm	Profundidad (pulgadas)	1,358 inch
Peso neto	3 g		

Temperaturas

Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E223759

Entrada

Tensión de mando nominal	24...60 V UC	Indicador de estado	LED verde
Conexión de protección	Varistor		

Datos generales

Color negro

Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas UL508 Núm. de certificación (cURus) E223759

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Hoja técnica

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 24/60VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos


Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)

Datos de ingeniería [STEP](#)

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 24/60VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Esquema de conexiones****Dimensional drawing**