

Elementos de conexión H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24,0X R SV
Código	9006830000
Versión	Terminal tubular, aislado, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190332310
U.E.	100 Pieza
Embalaje	MultiPack

Elementos de conexión
H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	24 mm	Anchura (pulgadas)	0,945 inch
Peso neto	0,64 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	9,6 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	4,6 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,2 mm	L1 en mm	24 mm
Longitud de desaislado	17 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Sección de conexión del conductor	10 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

