

Elementos de conexión H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H70,0/37 GE
Código	9028200000
Versión	Terminal tubular, aislado, 26 mm, 21 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190891572
U.E.	25 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1,575 inch
Peso neto	3,9 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	16 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	12,7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,6 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,35 mm	L1 en mm	37 mm
Longitud de desaislado	26 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	21 mm
Sección de conexión del conductor	70 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 2/0

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN