
Elementos de conexión
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H95,0/44 R
Código	9028210000
Versión	Terminal tubular, aislado, 31 mm, 25 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190891589
U.E.	25 Pieza
Embalaje	suelto

Hoja técnica

Elementos de conexión
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	44 mm	Anchura (pulgadas)	1,732 inch
Peso neto	5,2 g		

Datos técnicos

Versión	aislado

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	18 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	14,7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,6 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,35 mm	L1 en mm	44 mm
Longitud de desaislado	31 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	25 mm
Sección de conexión del conductor	95 mm²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 3/0

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones	C SA US
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN