

Elementos de conexión H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H150,0/54 GE
Código	9028230000
Versión	Terminal tubular, aislado, 38 mm, 32 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190891602
U.E.	25 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	54 mm	Anchura (pulgadas)	2,126 inch
Peso neto	10,8 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	Weidmüller	Diámetro del aislamiento (D2)	23,5 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	18,5 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,75 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,5 mm	L1 en mm	54 mm
Longitud de desaislado	38 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	32 mm
Sección de conexión del conductor	150 mm²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 300 MCM

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN