


Elementos de conexión H10,0/30D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/30D ZH R
Código	9037580000
Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493158
U.E.	100 Pieza
Embalaje	suelto

Hoja técnica

Elementos de conexión H10,0/30D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1,181 inch
Peso neto	1,03 g		

Datos técnicos

Versión	Terminal tubular doble
---------	------------------------

Terminales tubulares

Altura de aislamiento (A)	13,4 mm	Anchura del aislamiento (B)	7,6 mm
Color	DIN	Diámetro para superficie de contacto (D1)	5,8 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,5 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,2 mm
L1 en mm	30 mm	Longitud de desaislado	23 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm	Sección de conexión del conductor	10 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Hoja técnica

**Elementos de conexión
H10,0/30D ZH R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

