


Elementos de conexión H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Para los siguientes conductores: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14T ZH HBL
Código	9037610000
Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190493233
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	0,132 g		

Datos técnicos

Versión	Terminal tubular doble
---------	------------------------

Terminales tubulares

Altura de aislamiento (A)	5,5 mm	Anchura del aislamiento (B)	3 mm
Color	Telemecanique	Diámetro para superficie de contacto (D1)	1,7 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,3 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm
L1 en mm	14 mm	Longitud de desaislado	11 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	Sección de conexión del conductor	0,75 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 18		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Hoja técnica

Elementos de conexión
H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

