


## ERSATZMESSER STRIPAX PL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redonda en un ahorro considerable de tiempo

### Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZMESSER STRIPAX PL
Código	<a href="#">9050340000</a>
Versión	Cuchilla de repuesto
GTIN (EAN)	4008190350949
U.E.	5 Pieza

## ERSATZMESSER STRIPAX PL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	27,5 mm	Anchura (pulgadas)	1,083 inch
Altura	8,8 mm	Altura (pulgadas)	0,346 inch
Profundidad	0,45 mm	Profundidad (pulgadas)	0,018 inch
Peso neto	0,6 g		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>