

Terminale planos LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M6 V
Código	9200110000
Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409730
U.E.	100 Pieza

Terminale planos LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	27,7 mm	Anchura (pulgadas)	1,091 inch
Profundidad	5,9 mm	Profundidad (pulgadas)	0,232 inch
Peso neto	1 g		

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Densidad de conexión (S1)	0,75 mm	Dimensión	M 6
Dimensión (perno)	M 6	Diámetro del aislamiento (D)	4 mm
Diámetro exterior (d)	11,6 mm	Diámetro interior (d1)	6,4 mm
Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN