


Elementos de conexión H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H 10,0/22 S EB
Código	9203620000
Versión	Terminal tubular, aislado, 15 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4032248565061
U.E.	100 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	22 mm	Anchura (pulgadas)	0,866 inch
Peso neto	0,51 g		

Datos técnicos

Versión	aislado
---------	---------

Terminales tubulares

Color	otros	Diámetro del aislamiento (D2)	7,1 mm
Diámetro para superficie de contacto (D1)	4,6 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0,6 mm
Espesor del manguito de metal (S1)	0,2 mm	L1 en mm	22 mm
Longitud de desaislado	15 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Sección de conexión del conductor	10 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD, EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

