

## Accesorios BIT E6.3 1.2X6.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,  
forma E6,3 para conexión directa de la máquina  
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264,  
vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

### Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6.3 1.2X6.5X110
Código	<a href="#">9205650000</a>
Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 110 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248772957
U.E.	5 Pieza

## Accesorios BIT E6.3 1.2X6.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4,331 inch
Peso	28 g	Peso neto	24 g

### Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	6,5 mm	Forma	E 6,3 DIN 3126, Ranura
Longitud de caña	110 mm	Solidez de caña (A)	1,2 mm

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------