Hoja técnica

Ethernet industrial
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Salidas de carril, versión acoplamiento USB (A-A) según IEC 61076-3-107

Datos generales para pedido

Tipo	IE-TO-USB
Código	8946960000
Versión	Salida de carril, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	38,3 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB A
Modo de conexión	USB	Color	Gris claro
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de montaje	TS 35
Tipo de protección	IP20		

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-107

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Homologaciones en línea

Homologaciones	EAC
ROHS	Conformidad

Descargas


Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Ethernet industrial
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo

