



SITOP UPS501S MODULO DE AMPLIACION 5 KWS PARA UPS500S (2,5 KWS, 5 KWS) GRADO DE PROTECCION IP20

Datos técnicos

Entrada

Puenteo de fallos de red

Tipo de acumulador de energía	con condensadores
Contenido energético / del acumulador de energía	5 kW-s

Salida

Rendimiento

Protección y vigilancia

Señalización

Puerto

Componente del producto / interfaz de PC	No
Ejecución del puerto	Ninguno

Seguridad

Certificado de aptitud/homologación UL	Sí
Certificado de aptitud/Marcado CE	Sí
Clase de protección IP	IP20

CEM


Datos de servicio

Temperatura ambiente/durante la operación/valor inicial	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente/durante el transporte/valor inicial	-40 ... +70 °C

Temperatura ambiente/durante el almacenamiento/valor inicial	-40 ... +70 °C
Mecánica	
Ejecución de la conexión eléctrica	conexión por tornillo
Ancho/de la caja	70 mm
Altura/de la caja	125 mm
Profundidad/de la caja	125 mm
Ancho de montaje	70 mm
Distancia que debe respetarse / arriba	50 mm
Distancia que debe respetarse / abajo	50 mm
Distancia que debe respetarse / izquierda	0 mm
Distancia que debe respetarse / derecha	0 mm
Peso neto	0,7 kg

Característica del producto/de la carcasa/carcasa disponible en hilera

Sí



letzte Änderung:

10-sep-2012