

## VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG M20-K67 10-14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las carcasas  
FieldPower®.  
Juntas, conectores, elementos de bloqueo y mucho más.

### Datos generales para pedido

Tipo	VG M20-K67 10-14
Código	<a href="#">1909700000</a>
Versión	VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamida 6
GTIN (EAN)	4032248536627
U.E.	50 Pieza

## VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG M20-K67 10-14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Longitud	41 mm	Longitud (pulgadas)	1,614 inch
Peso neto	12,7 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Temperatura de servicio, max.	80 °C	Temperatura de servicio, min.	-20 °C

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>