

VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG PG42-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los prensaestopas para el uso profesional en entornos industriales satisfacen las más altas exigencias de calidad y seguridad y están disponibles en poliamida, poliestireno y latón.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | VG PG42-K67 |
| Código | 1909840000 |
| Versión | VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Poliamida 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536764 |
| U.E. | 10 Pieza |

VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG PG42-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| Longitud | 66,5 mm | Longitud (pulgadas) | 2,618 inch |
| Peso neto | 78 g | | |

Datos generales

| | | | |
|---|-------------|---|--------|
| Aplicación del cierre | NBR | Calibre de llave 1 | 60 mm |
| Diámetro del cable exterior, máx. | 38 mm | Diámetro del cable exterior, mín. | 30 mm |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C | Gama de temperaturas de servicio, mín. | -20 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Longitud de rosca | 13 mm |
| Material | Poliamida 6 | Par de apriete pieza de conexión, máx. | 16 Nm |
| Par de apriete pieza de conexión, mín. | 12 Nm | Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 19 Nm |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 17 Nm | Prensaestopas | PG |
| Tipo de protección | IP67 | Tuerca (externa) | PG 42 |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000441 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

| | |
|---------------------|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Folleto/catálogo | CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN |