

LaserMark LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Etiquetas adhesivas de poliéster
- Indicado para impresión láser en DIN A4
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al calor
- Para identificar aparatos de conexión y módulos de cualquier tipo
- También se puede rotular con bolígrafo o con rotulador STI

Datos generales para pedido

Tipo	LM MT300 20/8 SI
Código	1686380001
Versión	LaserMark, Señalizadores de dispositivos, 8 x 20.3 mm, plata
GTIN (EAN)	4008190493929
U.E.	10 Pieza

LaserMark LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	20,3 mm	Anchura (pulgadas)	0,799 inch
Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0,315 inch
Profundidad	0,08 mm	Profundidad (pulgadas)	0,003 inch
Peso neto	11,5 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Anchura	20,3 mm
Color	plata	Gama de temperaturas de servicio	-40... 150 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Halógenos	No
Homologación según UL 969	Sí	Material	Poliéster, sin PVC
Nº por hoja	264	Número de señalizadores por unidad de embalaje	2.640
Procedimiento de impresión	Impresión láser	Versión	autoadhesivo

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Hoja técnica

**LaserMark
LM MT300 20/8 SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

