

LaserMark LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Similar a la ilustración



Los señalizadores de cable **LM WriteOn**, en hojas DIN A4, se utilizan para la identificación de cables y conductores con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la superficie rotulada del señalizador.

- Protección de la señalización ante suciedad y abrasión gracias al adhesivo de la tira transparente.
- Rotulación sencilla y rápida mediante impresión láser DIN-A4 o con rotulador STI

Datos generales para pedido

Tipo	LM WO 15/70 WS
Código	1759871044
Versión	LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 8.2 - 14.3 mm, 15 x 70 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248026951
U.E.	10 Pieza

LaserMark LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2,756 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0,591 inch
Profundidad	0,025 mm	Profundidad (pulgadas)	0,001 inch
Peso neto	10,4 g		

Datos generales

Adhesivos	Acrilato	Anchura	70 mm
Color	blanco	Color de material según código de resistencia	9
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Material	Cinta de poliéster
Nº por hoja	52	Número de señalizadores por unidad de embalaje	520
Tamaño del campo para rotulación	15 x 30 mm	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	autoadhesivo		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	14,3 mm	Diámetro externo del conductor, min.	8,2 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	50 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	diámetro externo del conductor	8.2 - 14.3 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Hoja técnica

**LaserMark
LM WO 15/70 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

