

MA400D - MA4000D

AMPERÍMETROS DIGITALES TRMS CON SENSOR FLEXIBLE



DigiFlex

**¡Los sensores de corriente flexibles
llegan a todas partes!**

- ▶ Compacto, autónomo y fácil de usar
- ▶ Lectura directa de la intensidad
- ▶ Medida a partir de unas decenas de mA
- ▶ Memorización del valor máximo
- ▶ MA400D-1000: Ø de la capacidad para abrazar de hasta 320 mm




DigiFlex es un complemento ideal de las herramientas e instrumentos de medida del electricista, que permite realizar medidas TRMS de las intensidades alternas y aporta la solución a las dificultades de acceso a numerosos conductores eléctricos.

La gama consta de 2 modelos, la versión MA400D cuyo rango de medida empieza a unas decenas de mA conviene perfectamente para las intervenciones en las viviendas y, asimismo, permite controlar los puntos de distribución de la electricidad hasta 400 A.

La versión MA4000D es apropiada para las instalaciones de mayor potencia utilizadas en el sector industrial y la producción de energía. **DigiFlex** es a la vez eficiente y muy fácil de utilizar, ya que 2 botones permiten ponerlo en marcha, desactivar el auto apagado, memorizar la visualización (HOLD) o el valor máximo (MAX HOLD).

Los valores se leen directamente en la pantalla de 4.000 puntos integrados. La forma de la carcasa permite una buena manejabilidad resultando así muy práctica. El sistema MultiFix articulado e imantado facilita su instalación y la correa velcro simplifica su almacenamiento.



Con un sensor de 1 metro de longitud, el **MA400D-1000** está destinado a complementar el conjunto de herramientas del electricista para medir o buscar corrientes de fuga en el caso de salidas multiconductores que requieren una alta capacidad para abrazar.

	MA400D			MA4000D		
Rango de visualización	4 A CA	40 A CA	400 A CA	40 A CA	400 A CA	4000 A CA
Rango de medida	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	400 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Resolución	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Precisión	±(2% + 10 cts)	±(1,5% + 2 cts)	±(1,5% + 2 cts)	±(2% + 10 cts)	±(1,5% + 2 cts)	±(1,5% + 2 cts)
Ø de la capacidad para abrazar / Longitud del sensor	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Ancho de banda	10 Hz ... 3 kHz					
Alimentación	2 pilas 1,5V AAA/LR3					
Seguridad	IEC 61010 CAT IV 600V					
Temperatura de uso	0°C a +50°C					
Peso del instrumento	Aproximadamente 130 g					
Dimensión de la carcasa	100 x 60 x 20 mm					
Longitud del cable de conexión	0,8 m					

Estado de entrega

MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350 :
1 DigiFlex sensor delivered in a blister pack with 2 x 1.5V AAA batteries, 1 elastic strap and an operating manual in 5 languages

MA400D-1000 con además: 1 estuche compatible MultiFix



Referencias

MA400D-170.....	P01120575Z
MA400D-250.....	P01120576Z
MA400D-1000.....	P01120578
MA4000D-350.....	P01120577Z
Accesorios y recambios	
Bolsa 120 x 200 x 60.....	P01298074
Accesorios MultiFix.....	P01102100Z
Pulsera elástica.....	P01102113
Sistema de bloqueo MiniFlex (juego de 5).....	P01102102

Gracias al accesorio multiposición imantado MultiFix, los DigiFlex se colocan en cualquier parte con el fin de liberar las 2 manos para trabajar de forma sencilla.

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
comercial@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

INTERNACIONAL
CHAUVIN ARNOUX
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com



**CHAUVIN
ARNOUX**