

## Accesorios TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Imagen de producto



### Datos generales para pedido

Tipo	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Código	<a href="#">0117500000</a>
Versión	Carril, TS 15, con coliso, Acero, cincado, cromado
GTIN (EAN)	4008190150662
U.E.	2 m

## Accesorios TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0,591 inch
Altura	5,5 mm	Altura (pulgadas)	0,217 inch
Profundidad	5,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,217 inch
Peso neto	140 g		

### Carril

Ancho de ranura	4,2 mm	Distancia de ranura	8 mm
Distancia de taladros centrales	20 mm	Diámetro de la perforación (D)	4,2 mm
Diámetro de taladro	4,2 mm	Espesor	1 mm
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu	6 mm <sup>2</sup>	Longitud de ranura	12 mm
Taladro, ranurado	Sí		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>