SAUTER **281-151**

Balanza de resorte mecánica y precisa con carcasa robusta de aluminio y una lectura en g/kg



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de fuerza
Grupo de producto	Balanza de resorte (Escala de g/kg)
Familia de productos	281

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	30 g
Lectura [d]	0,25 g
Resolución	120
Tolerancia (% de [Max])	0,3%
Unidad predefinida	g

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	225×12×12 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	225×12×12 mm
Carcasa diámetro (Ø)	12 mm
Material de carcasa	aluminio
Material gancho de carga	acero inoxidable
Longitud sin carga (l [Min])	220 mm
Longitud con carga (l [Max])	300 mm
Suspensión de la carga (fuerza de tracción)	Pinza

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-100

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×26×17 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761002012
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

